



459410



Розетка антенна, 4 отвори, окрема

Технічні характеристики

Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

Затухання

Втрати на частоті 2150 МГц	2 dB
Втрати на частоті 860МГц	2 dB

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Кінцева розетка
---------------------	-----------------

Частота

Ширина смуги частот	5 - 2400 MHz
Широкопasmовна технологія	5 - 2400 MHz

Обладнання

Кількість виходів	4
-------------------	---

Матеріали

Матеріал	Метал
----------	-------

Розміри

Глибина	27,20 mm
Вбудована глибина	40 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Тексти

Функція	Підходить для HDTV
Напруга	Підвід напруги постійного струму
Тип з'єднання	З гвинтовими клеммами
Опорна пластина/опорне кільце	зовнішні пелюстки на опорному кільці можуть бути видалені для круглих конструкцій

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так