



VS412PD1

**Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod., plná dvířka**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Jmenovité napětí | 400 - 400 V |
|------------------|-------------|

**Instalace, montáž**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Vhodné pro venkovní použití | Ne               |
| Montáž                      | Montáž na omítku |

**Elektrický proud**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 63 A |
|-----------------|------|

**Vybavení**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Počet lišt               | 4   |
| Počet řad v rozvaděči    | 4   |
| Počet polí v šířce       | 1   |
| Zámek                    | Ne  |
| Má neutrální svorkovnici | Ano |

**Kapacita**

|              |    |
|--------------|----|
| Počet modulů | 48 |
|--------------|----|

**Funkce**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Se vstupy potrubí | Ano |
|-------------------|-----|

**Rozměry**

|         |        |
|---------|--------|
| Výška   | 647 mm |
| Šířka   | 282 mm |
| Hloubka | 99 mm  |

**Kryt, dveře**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet dveří rozvaděče | 1 |
| Počet zámků           | 0 |

**Rozměry**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Počet jednotek šířky | 12 |
|----------------------|----|

**Kryt, dveře**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Dveře/kryt průhledné | Ne |
|----------------------|----|

**Materiál**

|          |             |
|----------|-------------|
| Materiál | Umělá hmota |
| Kód RAL  | 9010        |
| Barva    | Bílá        |

**Vybavení**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Má uzemňovací svorkovnici | Ano |
| Montážní deska            | Ne  |

**Materiál**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Odolnost proti ultrafialovému záření | Ne |
|--------------------------------------|----|

**Bezpečnost**

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Třída izolace          | Třída izolace II                 |
| Mechanická odolnost IK | IK07                             |
| Stupeň krytí IP        | IP40                             |
| Typ uzamčení           | Zámek na zacvaknutí<br>Bez zámků |
| Test žhavicím drátem   | 650 °C                           |

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|