



16218982

Touche, S.1, blanc brillant

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Touche simple

Matières

Couleur Blanc
Code RAL 1013
Finition de la surface Brillant
Matière Duroplastique
Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 54,90 mm
Largeur 55,70 mm
Profondeur 22 mm

Connectivité

Type de montage Fixation par serrage

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Oui

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Sécurité

Indice de protection IP IP20
Résistance aux chocs IK IK02

Textes

Impression Sans inscription
Mode d'installation Fixation de borne
Éclairage Pour circuit d'éclairage et de surveillance
Bouton poussoir Également pour les applications KNX : poussoir 1 poste et poussoir 1 poste groupé
Interrupteurs / Poussoirs à bascule Pour bouton-poussoir
Pour inverseur

Adapté à

Berker S.x/B.x