



47287104

Zásuvka SCHUKO s natočením o 45° , K.5, nerezová ocel mat, lak.

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Jmenovité napětí	250 - 250 V
------------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Nerezová ocel
-------	---------------

Kód RAL	9022
---------	------

Povrchová úprava	Matná
------------------	-------

Materiál	Nerezová ocel Termoplast
----------	-----------------------------

Povrch	Neošetřený Lakované
--------	------------------------

Rozměry

Výška	71 mm
-------	-------

Šířka	71 mm
-------	-------

Počet jednotek	1
----------------	---

Vestavěná hloubka	32 mm
-------------------	-------

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Svorka zástrčky
------------------------	-----------------

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Konektivita

Typ připojení	Zásuvná přípojka
---------------	------------------

Druh montáže	Upevnění šrouby Upevnění příchytka
--------------	---------------------------------------

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	SCHUKO
---	--------

Otočná středová vložka	Ano
------------------------	-----

Se zavěšeným víkem	Ne
--------------------	----

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ne
--------------------------------------	----

Se signálním svítidlem	Ne
------------------------	----

Zámek	Ne
-------	----

Příslušenství

Popisové pole	Ano
---------------	-----

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ne
-----------------------------------	----

Mechanická odolnost IK	IK05
------------------------	------

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
--------------------------	----

S funkčním osvětlením	Ne
-----------------------	----

Texty

Potisk	Bez potisku
Kryt	Centrální krycí deska
Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami

Vhodné pro

K.x

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano