



936522509

Características técnicas

Intensidade de corrente

10 A

Tensão

Tensão nominal

250 V

Materiais

Cor

Branco

Código RAL

9010

Acabamento

Brilhante

Material

Termoplástico

Tratamento

Sem tratamento

Identificação

Sistema de montagem

Elemento básico com placa de cobertura central

Conectividade

Tipo de montagem

Instalação de embutir

Montagem por parafuso

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)

1

Dimensões

Dimensões

55.50 x 55.50 mm

Profundidade da montagem

10 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

13 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP

IP44

Arquitetura

Tipo de orgão de comando

Tecla simples

Intensidade de corrente

Corrente nominal

10 A

Textos

Tipo de ligação

Com terminais de parafuso

Iluminação

Sem iluminação (não é possível iluminar)

Modo de comutação

Interruptor de 2 polos

Sustentabilidade

Conformidade RoHS

Sim