



FWU62GS

Coffret FW encastré 144mod, porte transp., IP30, classell, niche 957x565x115mm

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	Encastré Cloison creuse

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Équipement

Nombre de rails	12
Nombre de rangées	6
Nombre de travée de large	2
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui

Capacité

Nombre de modules	144
-------------------	-----

Dimensions

Hauteur	1003 mm
Largeur	603 mm
Profondeur	125 mm
Hauteur d'encastrement	952 mm
Largeur de montage	603 mm

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
------------------	---

Dimensions

Profondeur de montage	112 mm
Largeur en modules	24

Couvercle, porte

Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

Matériau

Matériau	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Équipement

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----