



KDN381B

Шина фазна ЗР 16мм² 39М (L1+Н, L2+Н, L3+Н...)

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм 80 А

Архітектура

Кількість полюсів 3

Розміри

Довжина 1000 mm

Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга Uimp 4000 V

Номинальна робоча напруга змінного струму 230 - 400 V

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника 16 mm²

Тип роз'єму/штекера Фазна шина з вилкою

Ємність

Кількість модулів 57

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так