




KDN381B

Шина фазна ЗР 16мм² 39М (L1+Н, L2+Н, L3+Н...)

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	80 A
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	3
-------------------	---

Розміри

Довжина	1000 mm
---------	---------

Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга Uimp	4000 V
Номинальна робоча напруга змінного струму	230 - 400 V

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	16 mm ²
---	--------------------

Ємність

Кількість модулів	57
-------------------	----

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes