




KDN380A

Sabirnica, viličasta, 3P, 80A, 16mm², 12M

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	80 A
----------------	------

Arhitektura

Broj polova	3
-------------	---

Dimenzije

Dužina	210 mm
--------	--------

Napon

Nazivni impulsni podnosivi napon U _{imp}	4500 V
---	--------

Nazivni radni napon U _e	230 - 400 V
------------------------------------	-------------

Veza

Presjek krutog provodnika	16 mm ²
---------------------------	--------------------

Vrsta priključka/utikača	Šina za faze, viličasta
--------------------------	-------------------------

Kapacitet

Broj modula	12
-------------	----

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----