



KDN380A

## ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 3P 80A 12M

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα	80 A
------------------	------

#### Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	3
---------------	---

#### Διαστάσεις

Μήκος	210 mm
-------	--------

#### Τάση

Όνομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα $U_{imp}$	4500 V
--	--------

Όνομαστική τάση λειτουργίας $U_e$	230 - 400 V
-----------------------------------	-------------

#### Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού	16 mm <sup>2</sup>
-------------------------	--------------------

Τύπος σύνδεσης	Ράγα φάσης διχαλωτή
----------------	---------------------

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	12
-------------------	----

#### Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----