



KDN380A

Шина фазна ЗР 16мм² 12М

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	80 А
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	3
-------------------	---

Розміри

Довжина	210 mm
---------	--------

Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	4500 V
---	--------

Номинальна робоча напруга змінного струму	230 - 400 V
---	-------------

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	16 mm ²
---	--------------------

Тип роз'єму/штекера	Фазна шина з вилкою
---------------------	---------------------

Емність

Кількість модулів	12
-------------------	----

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----