



KDN380B

Sabirnica, viličasta, 3P, 80A, 16mm<sup>2</sup>, 57M

#### Tehničke karakteristike

##### Električna struja

Nazivna struja 80 A

##### Arhitektura

Broj polova 3

##### Dimenzije

Dužina 1000 mm

##### Napon

Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp 4500 V

Nazivni radni napon Ue 230 - 400 V

##### Veza

Presjek krutog provodnika 16 mm<sup>2</sup>

Vrsta priključka/utikača Šina za faze, viličasta

##### Kapacitet

Broj modula 57

##### Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Uskladen sa RoHS Da