



KDN380B

### Шина фазна ЗР 16мм<sup>2</sup> 57М

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

Номинальний струм	80 A
-------------------	------

##### Архітектура

Кількість полюсів	3
-------------------	---

##### Розміри

Довжина	1000 mm
---------	---------

##### Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга U <sub>imp</sub>	4500 V
---	--------

Номинальна робоча напруга змінного струму	230 - 400 V
---	-------------

##### Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	16 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

Тип роз'єму/штекера	Фазна шина з вилкою
---------------------	---------------------

##### Ємність

Кількість модулів	57
-------------------	----

##### Sustainability

Без галогену	Так
--------------	-----

REACH-SVHC free	Так
-----------------	-----

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----