



KDN383B

Hřebenové přípojnice 3P+k, 16mm²/1m pro 3pól. jističe s pom. kontaktem

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 80 A

Architektura

Počet pólů 3

Rozměry

Délka 1000 mm

Napětí

Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp} 4000 V

Provozní napětí AC 230 - 400 V

Připojení

Průřez plného vodiče 16 mm²

Typ konektoru/zástrčky Fázová přípojnice s vidlicí

Kapacita

Počet modulů 57

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano