



VF312TA

## GOLF ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 3Χ12Μ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Τάση

Όνομαστική τάση 400 - 400 V

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση Όχι

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα 63 A

#### Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών 3

Αριθμός σειρών 3

Αριθμός τμήματος σε πλάτος 1

με κλειδαριά Όχι

Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου Ναι

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 36

#### Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών Ναι

#### Διαστάσεις

Ύψος 543 mm

Πλάτος 352 mm

Βάθος 97,50 mm

Ενσωματωμένο ύψος 507 mm

#### Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου 1

#### Διαστάσεις

Ενσωματωμένο πλάτος 318 mm

#### Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός κλειδαριών 0

#### Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος 72 mm

Αριθμός μονάδων πλάτους 12

#### Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα Ναι

#### Υλικά

Υλικό Πλαστικό

Κωδικός RAL 9010

Χρώμα Λευκό

#### Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης Ναι

Έχει πλάκα τοποθέτησης Όχι

#### Υλικά

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία Όχι

#### Ασφάλεια

Κλάση προστασίας Κατηγορία μόνωσης II

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Κατηγορία προστασίας (IP) IP40

---

**Ασφάλεια**

Τύπος κλειδώματος	Κλειδωμα με κουμπωτή κλειδαριά χωρίς κλειδαριά
Glow wire test	650 °C

---

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----