



VF312TG

**Golf Centralino Ip40 Da Incasso Porta Trasparente 36 Mod (3X12 Mod)**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	400 - 400 V
-------------------	-------------

**Installazione, montaggio**

Adatto per l'uso esterno	No
Montaggio su	Montaggio a incasso

**Corrente**

Corrente nominale	63 A
-------------------	------

**Equipaggiamento**

Numero di guide DIN	3
Numero di file	3
Numero di sezioni in larghezza	1
Con serratura	No
Con morsettiera di neutro	No

**Numero di moduli**

Numero di moduli	36
------------------	----

**Funzioni**

Con ingressi per tubi	Si
-----------------------	----

**Serie**

Altezza	543 mm
Larghezza	352 mm
Profondità	97,50 mm
Altezza della parte incassata	507 mm
Larghezza di montaggio	318 mm

**Porta / coperchio**

Numero di porte del quadro elettrico	1
Numero di serrature	0

**Serie**

Profondità di installazione	72 mm
Numero di unità in larghezza	12

**Porta / coperchio**

Porta/frontale trasparente	Si
----------------------------	----

**Materiali**

Materiale	Plastica
Codice RAL	9010
Colore	Bianco puro

**Equipaggiamento**

Con morsettiera di terra	No
Con piastra di montaggio	No

**Materiali**

Resistente agli ultravioletti	No
-------------------------------	----

**Protezione**

Classe protezione	Isolamento classe II
Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40
Tipo di bloccaggio	Serratura a scatto Senza serratura
Grado di resistenza al filo incandescente GWT	650 °C