




75141835



IP20

Capteur en verre KNX 1 poste Confort, KNX-TS Sensor, verre noir

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur Encastré

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance Oui

Puissance

Courant absorbé 12,50 mA

Dimensions

Profondeur de montage 24,20 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 27 mm

Hauteur 160 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 37,70 mm

Équipement

Nombre de points d'exploitation 2

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Matériau Verre

Finition Brillant

Ecran

Avec écran d'affichage Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Fonction Pour fonctions de commutation, impulsion, variation et store
Fonction de verrouillage pour les surfaces sensorielles, p. ex. pour le nettoyage de la surface en verre

Mode d'installation Pour montage vertical

Température Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe
Capteur de température intégré pour un fonctionnement en tant que poste auxiliaire de régulateur
Mesure de température par capteurs de température internes ou objet de communication externe