



VF312PS

Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 3-řadá, 36 mod., plná dvířka, bezšr. svorky

#### Technické vlastnosti

##### Napětí

Jmenovité napětí 400 - 400 V

##### Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití Ne

Montáž Zapuštěná montáž

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud 63 A

##### Vybavení

Počet lišt 3

Počet řad v rozvaděči 3

Počet polí v šířce 1

Zámek Ne

Má neutrální svorkovnici Ano

##### Kapacita

Počet modulů 36

##### Funkce

Má ochranný hlavní vypínač Ne

Se vstupy potrubí Ano

##### Rozsah dodávky

Počet RCCB v rozvaděči 0

##### Rozměry

Výška 543 mm

Šířka 352 mm

Hloubka 97,50 mm

Vestavěná výška 507 mm

##### Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče 1

##### Rozměry

Vestavěná šířka 318 mm

##### Kryt, dveře

Počet zámků 0

##### Rozměry

Vestavěná hloubka 72 mm

Počet jednotek šířky 12

##### Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné Ne

##### Materiál

Materiál Umělá hmota

Kód RAL 9010

Barva Bílá

##### Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici Ano

Montážní deska Ne

##### Materiál

Odolnost proti ultrafialovému záření Ne

---

**Bezpečnost**

Třída izolace	Třída izolace
Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP40
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí Bez zámku
Test žhavicím drátem	850 °C

**Udržitelnost**

---

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----