



VF312PD1

### Щит в/у з білими дверцятами, 36 мод. (3x12), GOLF

#### Технічні характеристики

##### Напруга

Номінальна напруга	400 - 400 V
--------------------	-------------

##### Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Внутрішня установка

##### Електричний струм

Номінальний струм	63 A
-------------------	------

##### Обладнання

Кількість рейок	3
Кількість рядів щита	3
Кількість секцій по ширині	1
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Так

##### Емність

Кількість модулів	36
-------------------	----

##### Функції

З вводами для трубопроводів	Так
-----------------------------	-----

##### Розміри

Висота	543 mm
Ширина	352 mm
Глибина	97,50 mm
Вбудована висота	507 mm
Вбудована ширина	318 mm

##### Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
-----------------------	---

##### Розміри

Вбудована глибина	72 mm
-------------------	-------

##### Кришка, дверцята

Кількість замків	0
------------------	---

##### Розміри

Кількість модулів за шириною	12
------------------------------	----

##### Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі	Ні
-------------------------	----

##### Матеріали

Матеріал	Пластик
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий

##### Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Так
Має монтажну пластину	Ні

##### Матеріали

Стійкість до ультрафіолету	Ні
----------------------------	----

##### Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK07
Клас захисту від проникнення (IP)	IP40

---

**Безпека**

Тип блокування	Замикається на замок Без замка
Випробування розжареним дротом	850 °C

---

**Sustainability**

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----