



VF312PJ1

Ormar, Golf, PŽ, 3 reda, 36M, IP40, sa N+PE klemama i bijelim vratima

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 400 - 400 V

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani Ne

Montiranje na PŽ montaža

Električna struja

Nazivna struja 63 A

Oprema

Broj šina 3

Broj redova 3

Broj sekcija u širinu 1

Sa bravom Ne

Ima N klemni blok Da

Kapacitet

Broj modula 36

Funkcije

Sa uvodima za provodnike Da

Dimenzije

Visina 543 mm

Širina 352 mm

Dubina 97,50 mm

Ugrađena visina 507 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara 1

Dimenzije

Ugrađena širina 318 mm

Poklopac, vrata

Broj brava 0

Dimenzije

Ugrađena dubina 72 mm

Broj jedinica širine 12

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran Ne

Materijali

Materijal Plastika

RAL kod 9010

Boja Čista bijela

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje Da

Ima montažnu ploču Ne

Materijali

UV otporno Ne

Sigurnost

Zaštitna klasa Izolacijska klasa II

Otpornost na udarce IK IK07

Ingress Protection (IP) klasa IP40

Sigurnost

Vrsta zaključavanja

Uklopna brava

Bez brave

Ispitivanje užarenom žicom

650 °C