



LNH2035M

Nožasti osigurač NH2C 35A, gG, kombinovana indikacija

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Krivulja gG

Osigurač

Veličina osigurača NH2C

Karakteristike osigurača gG

Napon

Vrsta napajanja AC

Nazivni radni napon U_e 500 - 500 V

Nazivni napon pri AC 50 Hz 500 - 500 V

Električna struja

Nazivna struja 35 A

Uvjeti korištenja

Izolirano Ne

Glavne električne karakteristike

Nazivna kratkospojna prekidna moć I_{cn} AC prema IEC 60898-1 120 kA

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN 3 W

Dimenzije

Visina 150 mm

Širina 39 mm

Dubina 72,5 mm

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da