



LFC1001509016A

Goulotte LFC 10x15 L=2100mm avec adhésive blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	10 mm
Largeur	15 mm
Longueur	2100 mm
Section intérieure / utile	106 - 106 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	0
---	---

Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Agrafe incluse	Non
Avec film de protection	Non

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----