



LFC1001509016A

**Kanal LFC 10x15, D=2100, samoljepljivi, prometna bijela**

**Tehničke karakteristike**

**Dimenzije**

Visina	10 mm
Širina	15 mm
Dužina	2100 mm
Unutrašnji presjek	106 - 106 mm <sup>2</sup>

**Kapacitet**

Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja)	0
--	---

**Materijali**

Materijal	Polivinilklorid (PVC)
Obrada	Neobrađeno
RAL kod	9016
Boja	Prometna bijela

**Standardi**

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne
---	----

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura	-5 - 60 °C
-------------------	------------

**Povezivost**

Spojnica kanala	Bez spajanja
-----------------	--------------

**Oprema**

Broj particija	0
Broj odjeljaka	1 - 1
Broj uklopivih particija	0
Držač kablova je sastavni dio seta	Ne
Sa zaštitnim filmom	Ne

**Održivost**

REACH-bez SVHC	Da
----------------	----