



LFS600608VERZ

Dérivation en T cache de découpe pour goutte LFS 60x60mm galvanisé

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm
Mesure a	200 mm

Accessoires

Type d'accessoires	Moulé
--------------------	-------

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Matière

Matière	Acier
Traitement de surface	Galvanisé
Couleur	Zinc

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP30

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Equipement

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

Configuration

Chevauchement	Oui
---------------	-----

Convient pour

LFS 60x60	
-----------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

