




LFS600608VERZ

LFS, T-stuk voor goot 60x60 mm, verzinkt

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	60 mm
Breedte	60 mm

Toebehoren

Toebehoren	Dekselonderdeel
------------	-----------------

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

Materiaal

Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Verzinkt
Kleur	Zink

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK08
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Samenstelling

Met beschermfolie	Nee
-------------------	-----

Geschikt voor

LFS 60x60	
-----------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja