



52048982

Características técnicas

Tensión

Tensión de empleo	24 - 24 V
Tensión de entrada	100 - 240 V
Tensión de salida	24 - 24 V

Materiales

Colour	Blanco
Código RAL	1013
Acabado de la superficie	Brillante

Dimensiones

Altura	80,50 mm
Anchura	80,50 mm
Profundidad	42 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 40 °C
-------------------------------	------------

Texto

Tipo de montaje	Placa central para fijación por inserción
Tipo de conexión	Con bornes roscados

Características técnicas

S.x/B.x

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí