



52048982

S.1 - fonte alimentação, monob, creme

Características técnicas

Tensão

| | |
|-------------------------|-------------|
| Tensão de funcionamento | 24 - 24 V |
| Tensão de entrada | 100 - 240 V |
| Tensão de saída | 24 - 24 V |

Materiais

| | |
|------------|-----------|
| Cor | Creme |
| Código RAL | 1013 |
| Acabamento | Brilhante |

Dimensões

| | |
|--------------|----------|
| Altura | 80,50 mm |
| Largura | 80,50 mm |
| Profundidade | 42 mm |

Índice de proteção

| | |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

Condições de utilização

| | |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 40 °C |
|------------------------------|------------|

Textos

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Modo de instalação | Fixação de encaixe da placa central |
| Tipo de ligação | Com terminais de parafuso |

Adequado para

Berker S.x/B.x

Sustentabilidade

| | |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHS | Sim |