



52048982

Adapter, mrežni sa okvirom, 230V/24V DC, S.1, bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Napon

| | |
|---------------|-------------|
| Radni napon | 24 - 24 V |
| Ulazni napon | 100 - 240 V |
| Izlazni napon | 24 - 24 V |

Materijali

| | |
|-----------------|--------|
| Boja | Bijelo |
| RAL kod | 1013 |
| Obrada površine | Sjajno |

Dimenzije

| | |
|--------|----------|
| Visina | 80,50 mm |
| Širina | 80,50 mm |
| Dubina | 42 mm |

Sigurnost

| | |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
|-------------------------------|------|

Uvjeti korištenja

| | |
|-------------------|------------|
| Radna temperatura | -5 - 40 °C |
|-------------------|------------|

Tekst

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Način instalacije | Centralna ploča za plug in fiksiranje |
| Vrsta veze | Sa vijčanim stezaljkama |

Pogodno za

| | |
|---------|--|
| S.x/B.x | |
|---------|--|

Održivost

| | |
|-------------------|----|
| REACH-bez SVHC | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |