



52048989

**Fuente de alimentación con marco, berker S.1, blanco polar brillo**

**Características técnicas**

**Tensión**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Tensión de servicio | 24 - 24 V   |
| Tensión de entrada  | 100 - 240 V |
| Tensión de salida   | 24 - 24 V   |

**Materiales**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Colour                   | Blanco polar |
| Código RAL               | 9010         |
| Acabado de la superficie | Brillante    |

**Dimensiones**

|             |          |
|-------------|----------|
| Altura      | 80,50 mm |
| Anchura     | 80,50 mm |
| Profundidad | 42 mm    |

**Seguridad**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Índice de protección IP | IP20 |
|-------------------------|------|

**Condiciones de uso**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamiento | -5 - 40 °C |
|-------------------------------|------------|

**Texto**

|                  |   |
|------------------|---|
| Tipo de montaje  | Placa central para fijación por inserción |
| Tipo de conexión | Con bornes roscados                       |

**Características técnicas**

|                |
|----------------|
| Berker S.x/B.x |
|----------------|

**Sostenibilidad**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH - libre de SVHC | Sí |
| Conforme con RoHS     | Sí |