



52048989

**Napájecí zdroj s rámečkem, S.1, bílá lesk**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Provozní napětí	24 - 24 V
Vstupní napětí	100 - 240 V
Výstupní napětí	24 - 24 V

**Materiál**

Barva	Polární bílá
Kód RAL	9010
Povrchová úprava	Lesklý

**Rozměry**

Výška	80,50 mm
Šířka	80,50 mm
Hloubka	42 mm

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-5 - 40 °C
------------------	------------

**Texty**

Způsob montáže	Násuvné upevnění centrálního dílu
Typ připojení	Se šroubovými svorkami

**Vhodné pro**

S.x/B.x

**Udržitelnost**

Bez REACH-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano