



47703545

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Podmínky použití

Provozní teplota -15 - 30 °C

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Šedá

Kód RAL 7011

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 147 mm

Šířka 76 mm

Hloubka 64 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

Výška pásky P-touch popisového pole 12 mm

Připojení

Typ konektoru/zástrčky Zásuvná svorka

Průřez vodiče 1,0 - 2,5 mm²

Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

Konektivita

Typ připojení Zásuvná přípojka

Druh montáže Upevnění šrouby

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ano

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním světlem Ne

Zámek Ne

Příslušenství

Popisové pole Ano

Kryt, dveře

Typ víka Samozavírací výklopný kryt, lze zajistit v koncové poloze

Kapacita

Počet modulů 2

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP55

Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

Identifikace

| | |
|------------|----|
| S potiskem | Ne |
|------------|----|

Texty

| | |
|------|-------------------|
| Kryt | Kompletní pouzdro |
|------|-------------------|

| | |
|----------|-------------------------------------|
| Zapojení | Zkompletované vydrátované přístroje |
|----------|-------------------------------------|

| | |
|---------|---|
| Ochrana | Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku |
|---------|---|

| | |
|---------------|--------------------------|
| Typ připojení | S bezšroubovými svorkami |
|---------------|--------------------------|

| | |
|-------|-------------------|
| Popis | S polem pro popis |
|-------|-------------------|

Udržitelnost

| | |
|---------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny | Ano |
|---------------------|-----|

| | |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|
