



941952506

#### Toma Schuko Intego gris

#### Características técnicas

##### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

##### Tensión

Tensión asignada	250 V
Tensión nominal	250 - 250 V

##### Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Materiales

Colour	Gris
Código RAL	7038
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento

#### Dimensiones

Altura	55,50 mm
Anchura	55,50 mm
Número de unidades	1
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	32 mm

#### Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

#### Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Instalación de empotrar Montaje con tornillos

#### Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	SCHUKO
Inserto central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

#### Accesorios

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

#### Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

#### Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK05
Índice de protección IP	IP20

#### Funciones

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

#### Texto

Inscripción	Sin inscripción
Funda	Tapa central
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental
Tipo de conexión	Con bornes roscados

---

**Características técnicas**

---

Berker integro

---