



450009



Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, polarna bijela mat

Tehničke karakteristike

Veza

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Vrsta priključka/utikača | TAE |
| Presjek vodiča | 0 - 0 mm ² |
| Broj priključaka | 3 |

Materijali

| | |
|-----------------|-------------------|
| Boja | Polarna bijela |
| RAL kod | 9010 |
| Obrada površine | Mat |
| Materijal | Metal Plastika |

Dimenzije

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Visina | 70 mm |
| Širina | 70 mm |
| Dubina | 29 mm |
| Montažna dubina ugradbenih kutija | 29 mm |
| Ugrađena dubina | 22 mm |

Povezivost

| | |
|---------------|-----------------|
| Vrsta montaže | Montaža kralama |
|---------------|-----------------|

Oprema

| | |
|-------------------------|----|
| Zaštićeno | Ne |
| Sa poklopcem za prašinu | Ne |

Sigurnost

| | |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
|-------------------------------|------|

Tekst

| | |
|-------|-------------------|
| Izlaz | Sa ravnim izlazom |
|-------|-------------------|

Napon

| | |
|---------------|-------|
| Nazivni napon | 125 V |
|---------------|-------|

Tekst

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Označavanje | Bez polja za označavanje |
| Zaštita | Kućište nije zaštićeno |
| Nosač ploča/nosiviprsten | Sa potpornim prstenom |

Pogodno za

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x / Serija 1930/ Serija Glas / Serija R.classic

Održivost

| | |
|-------------------|----|
| Bez halogena | Da |
| REACH-bez SVHC | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |