



75143034



IP20

TS Sensor, confort, 3 f, cristal, alu

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

Funciones

Con termostato de ambiente	Sí
----------------------------	----

Potencia

Consumo de corriente	12,50 mA
----------------------	----------

Dimensiones

Profundidad del montaje	24,20 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	27 mm
Altura	160 mm
Anchura	86 mm
Profundidad	37,70 mm

Equipo

Número de puntos de activación	6
--------------------------------	---

Controles e indicadores

Con indicador LED	Sí
-------------------	----

Materiales

Colour	Aluminio
Código RAL	9006
Material	Aluminio Vidrio
Acabado de la superficie	Brillante

Pantalla

Con visualizador	No
------------------	----

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	No
-----------------------------	----

Texto

Función	Para las funciones de conmutación, pulsador, regulación de luz y persiana Función de bloqueo para las superficies sensoras, por ejemplo, para la limpieza de la superficie de cristal
Tipo de montaje	Para montaje vertical
Temperatura	Conexión adicional para sensor de temperatura externo Sensor de temperatura integrado para el funcionamiento como extensión supletoria regulador Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno u objeto de comunicación externo

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí