



10129939

Okvir, 2-struki, S.1, aluminij

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj: 2

Materijali

Boja Aluminij

RAL kod 9006

Obrada površine Mat

Materijal Aluminij
Termoplastika

Obrada Lakirano

Dimenzije

Visina 151,50 mm

Širina 81,50 mm

Dubina 9,50 mm

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje Vodoravno/Horizontalno
Uspravno/Vertikalno

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Otpornost na udarce IK IK05

Tekst

Način instalacije Za vertikalnu i horizontalnu montažu

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da