




10129939

Okvir, 2-struki, S.1, aluminij

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj: 2

Materijali

Boja Aluminij

RAL kod 9006

Obrada površine Mat

Materijal Aluminij
Termoplastika

Obrada Lakirano

Dimenzije

Visina 151,50 mm

Širina 81,50 mm

Dubina 9,50 mm

Broj jedinica horizontalno 2

Broj jedinica vertikalno 2

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Otpornost na udarce IK IK05

Tekst

Način instalacije Za vertikalnu i horizontalnu montažu

Održivost

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da