




SRE12505

Stroomtransformator BG 814, 1250/5 A, 15 VA, klasse 1

Technische eigenschappen

Functies

Nauwkeurigheidsklasse	1
-----------------------	---

Vermogen

Vermogen	15 VA
Totaal vermogensverlies onder IN	11 W

Afmetingen

Doorsnede van de opening	60 mm
Hoogte	122 mm
Breedte	100 mm
Diepte	40 mm
Hoogte van de opening	60 mm
Breedte van opening	81 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	3000 V
------------------------------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 40 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 6 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 6 mm ²

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP10
--	------

Stroom / temperatuur

Primaire meetstroomsterkte In	1250 A
Maximaal stroom secundair	5 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail Montageplaat
---------------	--------------------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja