



HA351

### Interruuteur à coupure apparente 3P 125A

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
Courant assigné admissible courte durée lcw IEC60947	7 kA
Courant assigné d'emploi en AC21	125 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A	125 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B	125 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A	125 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	125 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A	125 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B	125 A
Pouvoir de fermeture en court-circuit lcm sous 415 V AC selon IEC60947-3	11.90 kA
Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC60947	7 kA

##### Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Poignée rotative longue
Type de boîtier	Montage fixe
Type de pôles	3P

##### Dimensions

Hauteur	135 mm
Largeur	140 mm
Profondeur	120 mm

##### Cache, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	50 mm <sup>2</sup> max.
Section de raccordement en câble souple	50 mm <sup>2</sup>

##### Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V
Tension assignée d'emploi Ue	380 - 415 V

##### Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	1.80 W
Puissance dissipée totale sous IN	5.40 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC1	82000 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC-23	56000 W

##### Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée	Non
-----------------------------	-----

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 70 °C
------------------------	-------------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Fonctions

Inverseur	Non
Fonction interrupteur arrêt d'urgence	Non
Fonction Interrupteur principal	Oui
Fonction interrupteur condamnation pour maintenance	Oui

# Fiche technique du produit

## HA351

---

### **Fonctions**

Fonction Interrupteur sécurité	Oui
Fonction Interrupteur sectionneur	Oui

### **Equipement**

Commande motorisée optionnelle	Non
Nombre de contact auxiliaire inverseur	0
Nombre de contacts auxiliaires en tant que contact NF	0
Nombre contact auxiliaire à fermeture	0

### **Installation, montage**

Couple de serrage	9 - 9.9 Nm
-------------------	------------

### **Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui