



HA351

## Rastavna sklopka, 3-polna, 125A, sa prikazom isključenja

### Tehničke karakteristike

#### Električna struja

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Nazivna struja                                                    | 125 A    |
| Nazivna kratkotrajna podnosiva struja Icw IEC 60947               | 7 kA     |
| Prihvatljivi iznos struje AC21                                    | 125 A    |
| Prihvatljivi iznos struje AC21 kategorija A                       | 125 A    |
| Prihvatljivi iznos struje AC21 kategorija B                       | 125 A    |
| Prihvatljivi iznos struje AC22 kategorija A                       | 125 A    |
| Prihvatljivi iznos struje AC22 kategorija B                       | 125 A    |
| Prihvatljivi iznos struje AC23 kategorija A                       | 125 A    |
| Prihvatljivi iznos struje AC23 kategorija B                       | 125 A    |
| Nazivna kratkospojna vršna moć Icm pri 415 V AC prema IEC 60947-3 | 11,90 kA |
| Nazivna kratkotrajna podnosiva struja Icw 1s IEC 60947            | 7 kA     |

#### Arhitektura

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Broj polova                | 3                  |
| Kontrolni/radni element    | Duga okretna tipka |
| Vrsta konstrukcije uređaja | Fiksirano          |
| Tip pola                   | 3P                 |

#### Dimenzije

|        |        |
|--------|--------|
| Visina | 135 mm |
| Širina | 140 mm |
| Dubina | 120 mm |

#### Poklopac, vrata

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Mogućnost međusobnog zaključavanja | Da |
|------------------------------------|----|

#### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP00 |
|-------------------------------|------|

#### Veza

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Presjek krutog provodnika   | 50 mm <sup>2</sup> max. |
| Presjek fleksibilnog vodiča | 50 mm <sup>2</sup>      |

#### Napon

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Nazivni izolacijski napon Ui          | 800 V       |
| Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp | 8000 V      |
| Nazivni radni napon Ue                | 380 - 415 V |

#### Snaga

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Gubitak snage po polu na In           | 1,80 W  |
| Ukupni gubitak snage pri IN           | 5,40 W  |
| Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1  | 82000 W |
| Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC23 | 56000 W |

#### Kontrole i indikatori

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Integrisan motorni pogon | Ne |
|--------------------------|----|

#### Uvjeti korištenja

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Radna temperatura | -20 - 70 °C |
|-------------------|-------------|

#### Frekvencija

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 60 Hz |
|-------------|------------|

#### Funkcije

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Je višepoložajni prekidač                                | Ne |
| Izvedba kao instalacija za zaustavljanje u slučaju nužde | Ne |
| Verzija kao glavni prekidač                              | Da |
| Verzija kao prekidač za održavanje/servis                | Da |

#### Funkcije

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Verzija kao sigurnosni prekidač         | Da |
| Verzija kao kompaktni isklonni prekidač | Da |

#### Oprema

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Motorni pogon opcionalan                       | Ne |
| Broj pomoćnih kontakata kao izmjenični kontakt | 0  |
| Broj pomoćnih kontakata kao NC kontakt         | 0  |
| Broj pomoćnih kontakata kao NO kontakt         | 0  |

#### Instalacija, montaža

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Nazivni zatezni moment | 9 - 9,9 Nm |
|------------------------|------------|

#### Održivost

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bez halogena       | Da |
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |