



HA352

**Otočný vypínač 3P, In=160 A**

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	160 A
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw IEC 60947	7 kA
Přijatelná proudová zatížitelnost AC21	160 A
Přijatelná proudová zatížitelnost AC21 v kategorii A	160 A
Proudová zatížitelnost při AC21 v kategorii B	160 A
Přijatelná proudová zatížitelnost AC22 v kategorii A	160 A
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B	160 A
Přijatelná proudová zatížitelnost AC23 v kategorii A	160 A
Proudová zatížitelnost při AC23 v kategorii B	160 A
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost Icm při 415 V AC podle IEC 60947-3	11,90 kA
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 1 s IEC 60947	7 kA

**Architektura**

Počet pólů	3
Řídící/ovládací prvek	Dlouhá otočná rukojeť
Typ konstrukce zařízení	Kompletní přístroj v krytu
Typ pólu	3P

**Rozměry**

Výška	135 mm
Šířka	140 mm
Hloubka	120 mm

**Kryt, dveře**

Blokovatelné	Ano
--------------	-----

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP00
-----------------	------

**Připojení**

Průřez plného vodiče	95 mm <sup>2</sup>
Průřez flexibilního vodiče	95 mm <sup>2</sup>

**Napětí**

Jmenovité izolační napětí	800 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	8000 V
Provozní napětí AC	380 - 415 V

**Výkon**

Ztrátový výkon na pól	3 W
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	9 W
Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1	105000 W
Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC23	72000 W

**Ovládací prvky a indikátory**

Integrovaný motorový pohon	Ne
----------------------------	----

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-20 - 70 °C
------------------	-------------

**Frekvence**

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Funkce**

Reverzní spínač	Ne
Provedení jako zařízení pro nouzové vypnutí	Ne
Provedení jako hlavní vypínač	Ano
Provedení jako spínač pro údržbu/opravy	Ano

---

**Funkce**

Provedení jako bezpečnostní spínač	Ano
Verze jako kompaktní odpojovač	Ano

**Vybavení**

Motorový pohon volitelný	Ne
Počet pomocných kontaktů jako měnič	0
Počet pomocných kontaktů jako rozpojovací	0
Počet pomocných kontaktů jako spojovací	0

**Instalace, montáž**

Jmenovitý utahovací moment	9 - 9,9 Nm
----------------------------	------------

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano