




HA352

Otočný vypínač 3P, In=160 A

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	160 A
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw IEC 60947	7 kA
Přijatelná proudová zatížitelnost AC21	160 A
Přijatelná proudová zatížitelnost AC21 v kategorii A	160 A
Proudová zatížitelnost při AC21 v kategorii B	160 A
Přijatelná proudová zatížitelnost AC22 v kategorii A	160 A
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B	160 A
Přijatelná proudová zatížitelnost AC23 v kategorii A	160 A
Proudová zatížitelnost při AC23 v kategorii B	160 A
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost Icm při 415 V AC podle IEC 60947-3	11,90 kA
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 1 s IEC 60947	7 kA

Architektura

Počet pólů	3
Řídící/ovládací prvek	Dlouhá otočná rukojeť
Typ konstrukce zařízení	Kompletní přístroj v krytu
Typ pólu	3P

Rozměry

Výška	135 mm
Šířka	140 mm
Hloubka	120 mm

Kryt, dveře

Blokovatelné	Ano
--------------	-----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP00
-----------------	------

Připojení

Průřez plného vodiče	95 mm ²
Průřez flexibilního vodiče	95 mm ²

Napětí

Jmenovité izolační napětí	800 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	8000 V
Provozní napětí AC	380 - 415 V

Výkon

Ztrátový výkon na pól	3 W
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	9 W
Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1	105000 W
Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC23	72000 W

Ovládací prvky a indikátory

Integrovaný motorový pohon	Ne
----------------------------	----

Podmínky použití

Provozní teplota	-20 - 70 °C
------------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Funkce

Reverzní spínač	Ne
Provedení jako zařízení pro nouzové vypnutí	Ne
Provedení jako hlavní vypínač	Ano
Provedení jako spínač pro údržbu/opravy	Ano

Funkce

Provedení jako bezpečnostní spínač	Ano
Verze jako kompaktní odpojovač	Ano

Vybavení

Motorový pohon volitelný	Ne
Počet pomocných kontaktů jako měnič	0
Počet pomocných kontaktů jako rozpojovací	0
Počet pomocných kontaktů jako spojovací	0

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	9 - 9,9 Nm
----------------------------	------------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano