



HA357

Rozłącznik izolacyjny 3P 400A

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	400 A
Znamionowy prąd krótkotrwały I _{cw} IEC 60947	9 kA
Dopuszczalny prąd znamionowy AC21	400 A
Dopuszczalny prąd znamionowy AC21 kategoria A	400 A
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC21 kategoria B	400 A
Dopuszczalny prąd znamionowy AC22 kategoria A	400 A
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC22 kategoria B	400 A
Dopuszczalny prąd znamionowy AC23 kategoria A	400 A
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC23 kategoria B	400 A
Zdolność włączania prąd zwarciový I _{cm} przy 415V AC według IEC 60947-3	15,30 kA
Znamionowy prąd krótkotrwały I _{cw} 1s IEC 60947	9 kA

Architektura

Liczba biegunów	3
Element sterujący/obsługowy	Długa dźwigniaobrotowa
Typ konstrukcji urządzenia	Stacjonarny
Układ biegunów	3P

Wymiary

Wysokość	235 mm
Szerokość	230 mm
Głębokość	165 mm

Pokrywa, drzwi

Z mechanizmem ryglującym	Tak
--------------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP00
------------------------------------	------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	240 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	240 mm ²

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji U _i	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	8000 V
Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	380 - 415 V

Moc

Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	14,40 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	43,20 W
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1	263000 W
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC23	112000 W

Elementy sterujące i wskaźniki

Wbudowany napęd silnikowy	Nie
---------------------------	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-20 - 70 °C
-------------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Funkcje

Jest przełącznikiem zmiany kierunku	Nie
Jako wyłącznik awaryjny	Nie
Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Tak

Funkcje

Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Tak
Wersja rozłącznika mocy	Tak

Sprzęt

Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	20 - 22 Nm
-----------------------------	------------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak