



HA357

**Rastavna sklopka, 3-polna, 400A, sa prikazom isključenja**

**Tehničke karakteristike**

**Električna struja**

Nazivna struja	400 A
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja Icw IEC 60947	9 kA
Prihvatljivi iznos struje AC21	400 A
Prihvatljivi iznos struje AC21 kategorija A	400 A
Prihvatljivi iznos struje AC21 kategorija B	400 A
Prihvatljivi iznos struje AC22 kategorija A	400 A
Prihvatljivi iznos struje AC22 kategorija B	400 A
Prihvatljivi iznos struje AC23 kategorija A	400 A
Prihvatljivi iznos struje AC23 kategorija B	400 A
Nazivna kratkospojna vršna moć Icm pri 415 V AC prema IEC 60947-3	15,30 kA
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja Icw 1s IEC 60947	9 kA

**Arhitektura**

Broj polova	3
Kontrolni/radni element	Duga okretna tipka
Vrsta konstrukcije uređaja	Fiksirano
Tip pola	3P

**Dimenzije**

Visina	235 mm
Širina	230 mm
Dubina	165 mm

**Poklopac, vrata**

Mogućnost međusobnog zaključavanja	Da
------------------------------------	----

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP00
-------------------------------	------

**Veza**

Presjek krutog provodnika	240 mm <sup>2</sup>
Presjek fleksibilnog vodiča	240 mm <sup>2</sup>

**Napon**

Nazivni izolacijski napon Ui	1000 V
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	8000 V
Nazivni radni napon Ue	380 - 415 V

**Snaga**

Gubitak snage po polu na In	14,40 W
Ukupni gubitak snage pri IN	43,20 W
Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1	263000 W
Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC23	112000 W

**Kontrole i indikatori**

Integriran motorni pogon	Ne
--------------------------	----

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura	-20 - 70 °C
-------------------	-------------

**Frekvencija**

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

**Funkcije**

Je višepoložajni prekidač	Ne
Izvedba kao instalacija za zaustavljanje u slučaju nužde	Ne
Verzija kao glavni prekidač	Da
Verzija kao prekidač za održavanje/servis	Da

---

**Funkcije**

Verzija kao sigurnosni prekidač	Da
Verzija kao kompaktni isklonni prekidač	Da

**Oprema**

Motorni pogon opcionalan	Ne
Broj pomoćnih kontakata kao izmjenični kontakt	0
Broj pomoćnih kontakata kao NC kontakt	0
Broj pomoćnih kontakata kao NO kontakt	0

**Instalacija, montaža**

Nazivni zatezni moment	20 - 22 Nm
------------------------	------------

**Održivost**

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da