



HA358

Interruptor-seccionador 3P, 630A

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	630 A
Corriente asignada de corta duración admisible Icw 1s IEC 60947	13 kA
Corriente asignada de empleo en AC21	630 A
Corriente asignada de empleo AC21 categoría A.	630 A
Corriente asignada de empleo AC21 categoría B.	630 A
Corriente asignada de empleo AC22 categoría A.	630 A
Corriente asignada de empleo AC22 categoría B.	630 A
Corriente asignada de empleo AC23 categoría A.	630 A
Corriente asignada de empleo AC23 categoría B.	630 A
Intensidad nominal de corte de cortocircuito debajo de 415 V AC según IEC 60947-3	26 kA
Corriente asignada de corta duración admisible Icw 1s IEC 60947	13 kA

Arquitectura

Número de polos	3
Elemento de control/operación	Mando rotativo largo
Tipo de construcción del dispositivo	Fijo
Tipo de polo	3P

Dimensiones

Altura	260 mm
Anchura	230 mm
Profundidad	165 mm

Tapa, puerta

Interenclavable	Sí
-----------------	----

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP00
-------------------------------------	------

Conexión

Sección transversal de conductor rígido	2x 300 mm ²
Sección transversal de conductor flexible	2x 300 mm ²

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	1000 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	8000 V
Tensión asignada de empleo en alterna	380 - 415 V

Potencia

Potencia disipada por polo en In	30,90 W
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	92,70 W
Potencia asignada de empleo bajo 400 V AC AC1	414000 W
Potencia asignada de empleo bajo 400 V AC AC23	225000 W

Controles e indicadores

Accionamiento motorizado integrado	No
------------------------------------	----

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-20 - 70 °C
-------------------------------	-------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Funciones

Es el interruptor de inversión	No
Versión como dispositivo de parada de emergencia	No
Versión como interruptor principal	Sí
Ejecución como interruptor de mantenimiento/repación	Sí

Funciones

Versión como interruptor de seguridad	Sí
Versión como interruptor-seccionador compacto	Sí

Equipo

Accionamiento motorizado opcional	No
Número de contactos auxiliares como contacto conmutado	0
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados	0
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos	0

Instalación, montaje

Par de apriete nominal	40 - 45 Nm
------------------------	------------

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí