



HA358

Rozłącznik izolacyjny 3P 630A

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	630 A
Znamionowy prąd krótkotrwały I _{cw} IEC 60947	13 kA
Dopuszczalny prąd znamionowy AC21	630 A
Dopuszczalny prąd znamionowy AC21 kategoria A	630 A
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC21 kategoria B	630 A
Dopuszczalny prąd znamionowy AC22 kategoria A	630 A
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC22 kategoria B	630 A
Dopuszczalny prąd znamionowy AC23 kategoria A	630 A
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC23 kategoria B	630 A
Zdolność włączania prąd zwarciový I _{cm} przy 415V AC według IEC 60947-3	26 kA
Znamionowy prąd krótkotrwały I _{cw} 1s IEC 60947	13 kA

Architektura

Liczba biegunów	3
Element sterujący/obsługowy	Długa dźwigniaobrotowa
Typ konstrukcji urządzenia	Stacjonarny
Układ biegunów	3P

Wymiary

Wysokość	260 mm
Szerokość	230 mm
Głębokość	165 mm

Pokrywa, drzwi

Z mechanizmem ryglującym	Tak
--------------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP00
------------------------------------	------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	2x 300 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	2x 300 mm ²

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji U _i	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	8000 V
Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	380 - 415 V

Moc

Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	30,90 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	92,70 W
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1	414000 W
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC23	225000 W

Elementy sterujące i wskaźniki

Wbudowany napęd silnikowy	Nie
---------------------------	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-20 - 70 °C
-------------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Funkcje

Jest przełącznikiem zmiany kierunku	Nie
Jako wyłącznik awaryjny	Nie
Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Tak

Funkcje

Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Tak
Wersja rozłącznika mocy	Tak

Sprzęt

Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	40 - 45 Nm
-----------------------------	------------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak