



HA358

## Otočný vypínač 3P, In=630 A

### Technické vlastnosti

#### Elektrický proud

Jmenovitý proud	630 A
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw IEC 60947	13 kA
Přijatelná proudová zatížitelnost AC21	630 A
Přijatelná proudová zatížitelnost AC21 v kategorii A	630 A
Proudová zatížitelnost při AC21 v kategorii B	630 A
Přijatelná proudová zatížitelnost AC22 v kategorii A	630 A
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B	630 A
Přijatelná proudová zatížitelnost AC23 v kategorii A	630 A
Proudová zatížitelnost při AC23 v kategorii B	630 A
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost Icm při 415 V AC podle IEC 60947-3	26 kA
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 1 s IEC 60947	13 kA

#### Architektura

Počet pólů	3
Řídící/ovládací prvek	Dlouhá otočná rukojeť
Typ konstrukce zařízení	Kompletní přístroj v krytu
Typ pólu	3P

#### Rozměry

Výška	260 mm
Šířka	230 mm
Hloubka	165 mm

#### Kryt, dveře

Blokovatelné	Ano
--------------	-----

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP00
-----------------	------

#### Připojení

Průřez plného vodiče	2x 300 mm <sup>2</sup>
Průřez flexibilního vodiče	2x 300 mm <sup>2</sup>

#### Napětí

Jmenovité izolační napětí	1000 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	8000 V
Provozní napětí AC	380 - 415 V

#### Výkon

Ztrátový výkon na pól	30,90 W
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	92,70 W
Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1	414000 W
Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC23	225000 W

#### Ovládací prvky a indikátory

Integrovaný motorový pohon	Ne
----------------------------	----

#### Podmínky použití

Provozní teplota	-20 - 70 °C
------------------	-------------

#### Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Funkce

Reverzní spínač	Ne
Provedení jako zařízení pro nouzové vypnutí	Ne
Provedení jako hlavní vypínač	Ano
Provedení jako spínač pro údržbu/opravy	Ano

**Funkce**

Provedení jako bezpečnostní spínač	Ano
Verze jako kompaktní odpojovač	Ano

**Vybavení**

Motorový pohon volitelný	Ne
Počet pomocných kontaktů jako měnič	0
Počet pomocných kontaktů jako rozpojovací	0
Počet pomocných kontaktů jako spojovací	0

**Instalace, montáž**

Jmenovitý utahovací moment	40 - 45 Nm
----------------------------	------------

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano