



HA354

Lastscheider 3-polig 250 A blokform

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	250 A
Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC60947	9 kA
Nominale bedrijfsstroom bij AC21	250 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21A	250 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21B	250 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC22 categorie A	250 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC22 categorie B	250 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23 categorie A	200 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23 categorie B	200 A
Nominaal kortsluitvermogen Icm bij 415 V AC volgens IEC60947-3	15,30 kA
Nominale piekstroombestendigheid Icw 1 s IEC60947	9 kA

Architectuur

Aantal polen	3
Bedieningselement	Lange draaigreep
Apparaattype	Vaste inbouw
Pooltype	3P

Afmetingen

Hoogte	160 mm
Breedte	180 mm
Diepte	130 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP00
----------------------	------

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	150 mm ²
Doorsnede soepele geleider	150 mm ²

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V
Nominale spanning Ue	380 - 415 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij In	5,80 W
Totaal vermogensverlies onder IN	17,40 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	164000 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC23	112000 W

Bediening en signalisatie

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Funcities

Is omkeerschakelaar	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als onderhouds/werkingsschakelaar	Ja

Funcities

Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Uitvoering als lastscheider	Ja

Uitrusting

Motorbediening optioneel	Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	20 - 22 NM
-------------------------	------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja