




HA360

Interrupteur à coupure apparente 3P 800A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947	26 kA
Courant assigné d'emploi en AC21	800 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A	800 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B	800 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A	800 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	800 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A	800 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B	800 A
Capacité nominale de court-circuit Icm sous 415 V AC selon IEC60947-3	48 kA
Courant assigné admissible Icw 1s IEC60947	26 kA

Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Poignée rotative longue
Type de boîtier	Produit complet
Type de pôles	3P

Plastron, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	2x 300 mm ²
Section de raccordement en câble souple	2x 300 mm ²

Tension

Tension nominale d'isolement Ui	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	12000 V
Tension assignée d'emploi Ue	380 - 415 V

Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	39,70 W
Puissance dissipée totale sous IN	119,10 W
Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	526000 W
Puissance d'emploi sous 400 V AC AC-23	360000 W

Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée	No
-----------------------------	----

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 70 °C
------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Fonctions

Inverseur	No
Fonction interrupteur arrêt d'urgence	No
Fonction Interrupteur principal	Oui
Fonction interrupteur condamnation pour maintenance	Oui
Fonction Interrupteur sécurité	Oui
Fonction Interrupteur sectionneur	Oui

Équipement

Commande motorisée optionnelle	No
Nombre de contacts auxiliaires comme contact inverseur	0

Equipement

Nombre de contacts auxiliaires à ouverture	0
Nombre contact auxiliaire à fermeture	0

Installation, montage

Couple de serrage	40 - 45 Nm
-------------------	------------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui