



HA360

**Interrupteur à coupure apparente 3P 800A**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	800 A
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947	26 kA
Courant assigné d'emploi en AC21	800 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A	800 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B	800 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A	800 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	800 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A	800 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B	800 A
Capacité nominale de court-circuit Icm sous 415 V AC selon IEC60947-3	48 kA
Courant assigné admissible Icw 1s IEC60947	26 kA

**Architecture**

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Poignée rotative longue
Type de boîtier	Produit complet
Type de pôles	3P

**Plastron, porte**

Cadenassable	Oui
--------------	-----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

**Raccordement**

Section de raccordement en câble rigide	2x 300 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	2x 300 mm <sup>2</sup>

**Tension**

Tension nominale d'isolement Ui	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	12000 V
Tension assignée d'emploi Ue	380 - 415 V

**Puissance**

Puissance dissipée par pôle à In	39,70 W
Puissance dissipée totale sous IN	119,10 W
Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	526000 W
Puissance d'emploi sous 400 V AC AC-23	360000 W

**Commandes et indicateurs**

Commande motorisée intégrée	No
-----------------------------	----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-20 - 70 °C
------------------------	-------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Fonctions**

Inverseur	No
Fonction interrupteur arrêt d'urgence	No
Fonction Interrupteur principal	Oui
Fonction interrupteur condamnation pour maintenance	Oui
Fonction Interrupteur sécurité	Oui
Fonction Interrupteur sectionneur	Oui

**Equipement**

Commande motorisée optionnelle	No
Nombre de contacts auxiliaires comme contact inverseur	0

---

**Equipement**

Nombre de contacts auxiliaires à ouverture	0
Nombre contact auxiliaire à fermeture	0

---

**Installation, montage**

Couple de serrage	40 - 45 Nm
-------------------	------------

---

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui