




HA360

Rastavna sklopka, 3-polna, 800A, sa prikazom isključenja

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	800 A
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja I _{cw} IEC 60947	26 kA
Prihvatljivi iznos struje AC21	800 A
Prihvatljivi iznos struje AC21 kategorija A	800 A
Prihvatljivi iznos struje AC21 kategorija B	800 A
Prihvatljivi iznos struje AC22 kategorija A	800 A
Prihvatljivi iznos struje AC22 kategorija B	800 A
Prihvatljivi iznos struje AC23 kategorija A	800 A
Prihvatljivi iznos struje AC23 kategorija B	800 A
Nazivna kratkospojna vršna moć I _{cm} pri 415 V AC prema IEC 60947-3	48 kA
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja I _{cw} 1s IEC 60947	26 kA

Arhitektura

Broj polova	3
Kontrolni/radni element	Duga okretna tipka
Vrsta konstrukcije uređaja	Fiksirano
Tip pola	3P

Poklopac, vrata

Mogućnost međusobnog zaključavanja	Da
------------------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP00
-------------------------------	------

Veza

Presjek krutog provodnika	2x 300 mm ²
Presjek fleksibilnog vodiča	2x 300 mm ²

Napon

Nazivni izolacijski napon U _i	1000 V
Nazivni impulsni podnosivi napon U _{imp}	12000 V
Nazivni radni napon U _e	380 - 415 V

Snaga

Gubitak snage po polu na I _n	39,70 W
Ukupni gubitak snage pri I _N	119,10 W
Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1	526000 W
Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC23	360000 W

Kontrole i indikatori

Integriran motorni pogon	Ne
--------------------------	----

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-20 - 70 °C
-------------------	-------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Funkcije

Je višepoložajni prekidač	Ne
Izvedba kao instalacija za zaustavljanje u slučaju nužde	Ne
Verzija kao glavni prekidač	Da
Verzija kao prekidač za održavanje/servis	Da
Verzija kao sigurnosni prekidač	Da
Verzija kao kompaktni isklapni prekidač	Da

Oprema

Motorni pogon opcionalan	Ne
Broj pomoćnih kontakata kao izmjenični kontakt	0

Oprema

Broj pomoćnih kontakata kao NC kontakt	0
Broj pomoćnih kontakata kao NO kontakt	0

Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment	40 - 45 Nm
------------------------	------------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da